


КАССЕТЫ К АППАРАТАМ СШИВАЮЩИМ ЛИНЕЙНЫМ С НОЖОМ

- ✓ Нож в кассете помогает безупречно рассекать ткань с каждой сменой кассеты.
- ✓ Поставляются по 6 штук в упаковке.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

Размерный ряд

REF	Тип ткани и цвет кассеты	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Количество рядов скоб	Упаковка (потр./гр.)
1847-VLSC60B-B	Стандартная	60	3,8	1,5	4	6/36
1847-VLSC60G-B	Утолщённая	60	4,5	2,0	4	6/36
1847-VLSC80B-B	Стандартная	80	3,8	1,5	4	6/36
1847-VLSC80G-B	Утолщённая	80	4,5	2,0	4	6/36
1847-VLSC100B-B	Стандартная	100	3,8	1,5	4	6/36
1847-VLSC100G-B	Утолщённая	100	4,5	2,0	4	6/36



КАССЕТЫ К АППАРАТАМ СШИВАЮЩИМ ЛИНЕЙНЫМ БЕЗ НОЖА



- ✓ Выдвижной механизм позволяет смещать сшивающий аппарат вдоль трубчатого органа без выскальзывания ткани, что обеспечивает возможность фиксации и необходимого позиционирования ткани до прошивания.
- ✓ Маркировка высоты скоб кассеты облегчает визуальную идентификацию, делая процесс подбора кассет более удобным для специалиста.
- ✓ Поставляются по 6 штук в упаковке.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

Размерный ряд

REF	Тип ткани и цвет кассеты	Длина шва, мм	Высота открытой скобы, мм	Высота закрытой скобы, мм	Кол-во рядов скоб	Упаковка (потр./гр.)
1847-VLS30B-B	Стандартная	30	3,8	1,5	2	6/36
1847-VLS30G-B	Утолщённая	30	4,5	2,0	2	6/36
1847-VLS45B-B	Стандартная	45	3,8	1,5	2	6/36
1847-VLS45G-B	Утолщённая	45	4,5	2,0	2	6/36
1847-VLS60B-B	Стандартная	60	3,8	1,5	2	6/36
1847-VLS60G-B	Утолщённая	60	4,5	2,0	2	6/36

