









# Размерный ряд катетеров мочеточниковых



АльфаМедДэкс

Урология

Дренаживание мочевогоделительной системы /  
01. Катетеры мочеточниковые

Тип наконечника	Тип катетера	3 Fr	4 Fr	5 Fr	6 Fr	7 Fr	8 Fr	Гидрофильное покрытие	кол-во штук в упаковке (инд./гр./тр.)
 <p><b>Прямой наконечник открытого типа</b></p> <p>Применяется для atraumaticного введения в мочеточник по струне-проводнику.</p>	Мягкий	URC-03-TO-Y-0 *	URC-04-TO-Y-0	URC-05-TO-Y-0	URC-06-TO-Y-0	URC-07-TO-Y-0	URC-08-TO-Y-0	-	1/-/10
		URC-03-TO-Y-H *	URC-04-TO-Y-H *	URC-05-TO-Y-H *	URC-06-TO-Y-H	URC-07-TO-Y-H	URC-08-TO-Y-H *	✓	1/-/10
	Жёсткий	URC-03-TO-B-0 *	URC-04-TO-B-0	URC-05-TO-B-0	URC-06-TO-B-0	URC-07-TO-B-0	URC-08-TO-B-0	-	1/-/10
		URC-03-TO-B-H *	URC-04-TO-B-H *	URC-05-TO-B-H *	URC-06-TO-B-H	URC-07-TO-B-H	URC-08-TO-B-H *	✓	1/-/10
 <p><b>Прямой наконечник закрытого типа</b></p> <p>Закрытый цилиндрический наконечник способствует легкому и atraumaticному введению катетера.</p>	Мягкий	URC-03-CL-Y-0 *	URC-04-CL-Y-0	URC-05-CL-Y-0	URC-06-CL-Y-0	URC-07-CL-Y-0	URC-08-CL-Y-0	-	1/-/10
		URC-03-CL-Y-H *	URC-04-CL-Y-H *	URC-05-CL-Y-H *	URC-06-CL-Y-H	URC-07-CL-Y-H	URC-08-CL-Y-H *	✓	1/-/10
	Жёсткий	URC-03-CL-B-0 *	URC-04-CL-B-0	URC-05-CL-B-0	URC-06-CL-B-0	URC-07-CL-B-0	URC-08-CL-B-0	-	1/-/10
		URC-03-CL-B-H *	URC-04-CL-B-H *	URC-05-CL-B-H *	URC-06-CL-B-H	URC-07-CL-B-H	URC-08-CL-B-H *	✓	1/-/10
 <p><b>Наконечник типа Шевассю</b></p> <p>Применяется для введения контрастов во время оперативных вмешательств.</p>	Мягкий	URC-03-CH-Y-0 *	URC-04-CH-Y-0 *	URC-05-CH-Y-0	URC-06-CH-Y-0	URC-07-CH-Y-0	URC-08-CH-Y-0 *	-	1/-/10
		URC-03-CH-Y-H *	URC-04-CH-Y-H *	URC-05-CH-Y-H *	URC-06-CH-Y-H	URC-07-CH-Y-H	URC-08-CH-Y-H *	✓	1/-/10
	Жёсткий	URC-03-CH-B-0 *	URC-04-CH-B-0	URC-05-CH-B-0	URC-06-CH-B-0 *	URC-07-CH-B-0 *	URC-08-CH-B-0 *	-	1/-/10
		URC-03-CH-B-H *	URC-04-CH-B-H *	URC-05-CH-B-H *	URC-06-CH-B-H	URC-07-CH-B-H	URC-08-CH-B-H *	✓	1/-/10
 <p><b>Конусный наконечник</b></p> <p>Используется для введения контрастов во время оперативных вмешательств.</p>	Мягкий	URC-03-CO-Y-0 *	URC-04-CO-Y-0 *	URC-05-CO-Y-0 *	URC-06-CO-Y-0 *	URC-07-CO-Y-0 *	URC-08-CO-Y-0 *	-	1/-/10
		URC-03-CO-Y-H *	URC-04-CO-Y-H *	URC-05-CO-Y-H *	URC-06-CO-Y-H *	URC-07-CO-Y-H *	URC-08-CO-Y-H *	✓	1/-/10
	Жёсткий	URC-03-CO-B-0 *	URC-04-CO-B-0 *	URC-05-CO-B-0 *	URC-06-CO-B-0 *	URC-07-CO-B-0 *	URC-08-CO-B-0 *	-	1/-/10
		URC-03-CO-B-H *	URC-04-CO-B-H *	URC-05-CO-B-H *	URC-06-CO-B-H *	URC-07-CO-B-H *	URC-08-CO-B-H *	✓	1/-/10
 <p><b>J-образный наконечник открытого типа</b></p> <p>Выполняет функцию фиксатора и предотвращает смещение катетера, пять боковых отверстий гарантируют эффективный дренаж.</p>	Мягкий	URC-03-CU-Y-0 *	URC-04-CU-Y-0 *	URC-05-CU-Y-0 *	URC-06-CU-Y-0	URC-07-CU-Y-0	URC-08-CU-Y-0	-	1/-/10
		URC-03-CU-Y-H *	URC-04-CU-Y-H *	URC-05-CU-Y-H *	URC-06-CU-Y-H *	URC-07-CU-Y-H *	URC-08-CU-Y-H *	✓	1/-/10
	Жёсткий	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
 <p><b>Олива-наконечник</b></p> <p>Разработан для наиболее удобного и atraumaticного введения катетера в мочеточник.</p>	Мягкий	URC-03-OL-Y-0 *	URC-04-OL-Y-0 *	URC-05-OL-Y-0 *	URC-06-OL-Y-0 *	URC-07-OL-Y-0 *	URC-08-OL-Y-0 *	-	1/-/10
		URC-03-OL-Y-H *	URC-04-OL-Y-H *	URC-05-OL-Y-H *	URC-06-OL-Y-H *	URC-07-OL-Y-H *	URC-08-OL-Y-H *	✓	1/-/10
	Жёсткий	URC-03-OL-B-0 *	URC-04-OL-B-0 *	URC-05-OL-B-0 *	URC-06-OL-B-0 *	URC-07-OL-B-0 *	URC-08-OL-B-0 *	-	1/-/10
		URC-03-OL-B-H *	URC-04-OL-B-H *	URC-05-OL-B-H *	URC-06-OL-B-H *	URC-07-OL-B-H *	URC-08-OL-B-H *	✓	1/-/10
 <p><b>Изогнутый наконечник открытого типа</b></p> <p>Используется для быстрой и удобной катетеризации.</p>	Мягкий	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Жёсткий	URC-03-AO-B-0 *	URC-04-AO-B-0 *	URC-05-AO-B-0 *	URC-06-AO-B-0	URC-07-AO-B-0	URC-08-AO-B-0 *	-	1/-/10
		URC-03-AO-B-H *	URC-04-AO-B-H *	URC-05-AO-B-H *	URC-06-AO-B-H *	URC-07-AO-B-H *	URC-08-AO-B-H *	✓	1/-/10
 <p><b>Наконечник типа Свисток</b></p> <p>Особенность наконечника — широкое отверстие, которое обеспечивает быстрый и эффективный дренаж.</p>	Мягкий	URC-03-WH-Y-0 *	URC-04-WH-Y-0 *	URC-05-WH-Y-0 *	URC-06-WH-Y-0 *	URC-07-WH-Y-0 *	URC-08-WH-Y-0 *	-	1/-/10
		URC-03-WH-Y-H *	URC-04-WH-Y-H *	URC-05-WH-Y-H *	URC-06-WH-Y-H *	URC-07-WH-Y-H *	URC-08-WH-Y-H *	✓	1/-/10
	Жёсткий	URC-03-WH-B-0 *	URC-04-WH-B-0 *	URC-05-WH-B-0 *	URC-06-WH-B-0 *	URC-07-WH-B-0 *	URC-08-WH-B-0 *	-	1/-/10
		URC-03-WH-B-H *	URC-04-WH-B-H *	URC-05-WH-B-H *	URC-06-WH-B-H *	URC-07-WH-B-H *	URC-08-WH-B-H *	✓	1/-/10

\* Уточните сроки поставки